

Neue 5-l-Behälter

Fisher Chemical Lösungsmittel

QUALITÄT

Dank eines speziellen Fluoridierungsprozesses, der die Integrität des Lösungsmittels gewährleistet, können für hochreine Lösungsmittel anstelle von schweren Metallbehältern leichtere Kunststoffbehälter eingesetzt werden.

SICHERHEIT

Durch das geringere Gewicht des Behälters und den ergonomisch geformten Handgriff ist die Ausgabe des Lösungsmittel jetzt sicherer.

PRAKTISCHE VORTEILE

Die quadratische und stapelbare Form ermöglicht es, mehr Behälter auf einer kleinen Fläche zu stapeln, was das Arbeiten mit den Behältern deutlich vereinfacht.

Alle unsere Fisher Chemical Lösungsmittel unterliegen einer stetigen Weiterentwicklung, um auch den neuesten Qualitätsanforderungen gerecht zu werden. Unsere Produkte stellen für alle Herausforderungen in Labor, Pilotanlage und Produktion zuverlässige, effiziente und wirtschaftliche Lösungen dar.

LEISTUNGSMERKMALE DES BEHÄLTERS

- Einfache Handhabung
- Mehr Sicherheit
- Robust und stapelbar
- Für chlorierte Lösungsmittel geeignet

ARTEN VON LÖSUNGSMITTELN

- SLR-Qualität (Specified Laboratory Reagents, extrarein)
- AR-Qualität (Analytical Reagent, zur Analyse)

BEHÄLTERSPEZIFIKATIONEN



Behältertyp: Schraubverschluss nach DIN 51



Fassungsvermögen: 5 l



Gesamthöhe: 255 mm
(Stapelhöhe 242 mm)



Körper: 193 x 146 mm



Material: Fluoriertes HD-Polyethylen



Mit externem Griff und Originalitätsschraubverschluß
(AD 53, ID 43)



UN-zugelassen



*Beständig gegenüber
aggressiven Lösungsmitteln*



Bestellnummer	Produktbezeichnung	Qualität	Packungsgröße	Packungscode
A/0560/FP21	Aceton	SLR, extrarein	5 l	FP
C/8920/FP21	Cyclohexan	SLR, extrarein	5 l	FP
D/5000/FP21	Diisopropylether (mit BHT stabilisiert)	SLR, extrarein	5 l	FP
E/0580/FP21	Ethanol, mit 2% MEK denaturiert	SLR, extrarein	5 l	FP
E/0600DF/F21	Absoluter Alkohol	SLR, extrarein	5 l	FP
E/0850/FP21	Ethylacetat	SLR, extrarein	5 l	FP
H/0155/FP21	n-Heptan	SLR, extrarein	5 l	FP
H/0160/FP21	n-Heptan	AR, zur Analyse	5 l	FP
H/0350/FP21	Hexanfraktion	SLR, extrarein	5 l	FP
P/7490/FP21	Isopropanol	SLR, extrarein	5 l	FP
M/3950/FP21	Methanol	SLR, extrarein	5 l	FP
M/4000/FP21	Methanol	AR, zur Analyse	5 l	FP
T/2200/FP21	Toluol	SLR, extrarein	5 l	FP
W/0100/FP21	Wasser	AR, zur Analyse	5 l	FP



Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler vor Ort.



Austria

Fisher Scientific (Austria) GmbH
Rudolf von Alt-Platz 1
A-1030 Wien
Toll-Free Number: 0800 20 88 40
Fax: 0800 20 66 90
info.austria@thermofisher.com
www.at.fishersci.com

France

Fisher Scientific
Parc d'Innovation BP 50111
67403 Illkirch Cedex
Tel: 03 88 67 53 20
Fax: 03 88 67 11 68
fr.commande@thermofisher.com
www.fr.fishersci.com

Norway

Fisher Scientific
Frysjavaeien 33E
0884 Oslo
Tel: +47 22 95 59 59
Fax: +47 22 95 59 40
fisher.no@thermofisher.com
www.fishersci.no

Belgium

Fisher Scientific
BP 567
B-7500 Tournai 1
Tel: 056 260 260
Fax: 056 260 270
be.fisher@thermofisher.com
www.be.fishersci.com

Germany

Fisher Scientific GmbH
Im Heiligen Feld 17
D-58239 Schwerte
Toll-Free Number: 0800 3 47 43 70
Fax: 0800 3 47 43 71
info.germany@thermofisher.com
www.de.fishersci.com

Spain

Fisher Scientific
C/ Luis I, 9
28031 Madrid
Tel: 91 380 67 10
Fax: 91 380 85 02
es.fisher@thermofisher.com
www.es.fishersci.com

Czech Republic

Fisher Scientific, spol. s r.o.
Kosmonautu 324
CZ-530 09 Pardubice
Tel: 466 798 230
Fax: 466 435 008
info.cz@thermofisher.com
www.thermofisher.cz

Ireland

Fisher Scientific Ireland
Suite 3 Plaza 212
Blanchardstown Corporate Park 2
Ballycoolin
Dublin 15
Tel: +353 01 885 5854
Fax: +353 01 899 1855
fsie.sales@thermofisher.com
www.ie.fishersci.com

Sweden

Fisher Scientific
Box 9193
400 94 Göteborg
Tel: +46 31 352 32 00
Fax: +46 31 352 32 50
fisher.se@thermofisher.com
www.fishersci.se

Denmark

Fisher Scientific
Industrivej 3
DK-3550 Slangerup
Tel: +45 70 27 99 20
Fax: +45 70 27 99 29
kundeservice@thermofisher.com
www.fishersci.dk

Italia

Fisher Scientific
Tel: 02 953 28 258
Fax: 02 953 27 374
it.fisher@thermofisher.com
www.it.fishersci.com

Switzerland

Fisher Scientific AG
Wilstrasse 57
CH-5610 Wohlen
Tel: 056 618 41 11
Fax: 056 618 41 41
info.ch@thermofisher.com
www.ch.fishersci.com

Finland

Fisher Scientific Oy
Ratastie 2
FI-01620 Vantaa
Tel: +358 802 76 280
Fax: +358 802 76 235
fisher.fi@thermofisher.com
www.fishersci.fi

The Netherlands

Fisher Scientific
Postbus 4,
Scheepsbouwersweg 1b
1121 PC Landsmeer
Tel: 020 487 70 00
Fax: 020 487 70 70
nl.info@thermofisher.com
www.fishersci.nl

United Kingdom

Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road
Loughborough
Leicestershire LE11 5RG
Tel: +44 (0)1509 555500
Fax: +44 (0)1509 555111
fsuk.sales@thermofisher.com
www.fisher.co.uk