

Neue 5 L HDPE Flaschen

Fisher Chemical Lösungsmittel

Verpackungsinnovation

NEU

DIE NEUE FLUORINIERTE 5 L HDPE FLASCHE MIT VORTEILEN FÜR DIE PRODUKTQUALITÄT UND IHRE SICHERHEIT

- Robust und resistent gegen chlorinierte Lösungsmittel
→ erhält die Produktqualität für längere Zeit
- Integrierter Flaschengriff
→ für die einfachere und sichere Handhabung



FLASCHENSPEZIFIKATIONEN



Verschlusstyp: Schraubverschluss nach DIN 45



Fassungsvermögen: 5 L



Gesamthöhe: 336 mm mit Verschluss



Grundmaß Flaschenkörper: 168 x 168 mm



Material: Fluoriertes HD-Polyethylen



Mit Originalitätsschraubverschluss



UN-zugelassen (3H1/X1.3/250)



Viele Kunststoffverpackungen sind für Lösungsmittel ungeeignet, da die Lösungsmittleigenschaften das Verpackungspolymer grundsätzlich verschlechtern. Die Verschlechterung des Polymers kann jedoch durch einen Fluorinierungsprozess erheblich reduziert werden, der es gestattet diese Lösungsmittel in einem speziell behandelten Kunststoff abzufüllen und für einen längeren Zeitraum darin aufzubewahren.

BESTELLINFORMATIONEN

Bestellnummer	Produktbezeichnung	Qualität	Packungsgröße
C/4920/PC21	Chloroform (mit Amylen stabilisiert)	SLR, extrarein	5L
D/1850/PC21	Dichlormethan (mit Amylen stabilisiert)	SLR, extrarein	5L
D/1860/PC21	Dichlormethan (mit Ethanol stabilisiert)	SLR, extrarein	5L
T/0700/PC21	Tetrahydrofuran (mit BHT stabilisiert)	SLR, extrarein	5L

Fisher Chemical Label

Global Harmonisiertes System (GHS)

Neues Klassifikationsystem für die Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien in der Europäischen Union



1	Neue GHS Symbole
2	Fisher Chemical Markenlogo
3	Artikelnummer für Nachbestellung / Lotnummer / Packungsgröße / Formel und Molekulargewicht
4	Grade & Applikation / Lot Analyse mit den aktuellen Daten der Qualitätssicherung
5	Allgemeine Anwenderinformationen

6	H + P Hinweise (Hazard and Precautionary Statements) in Langtext
7	Abfülldatum / Variables Feld für die Eintragung des Öffnungsdatums / Verfallsinformationen / UN & CAS Nummer / Lagerungstemperatur
8	Basisinformation bezüglich des Herstellungsstandortes
9	Produktname
10	Data Matrix Code (2D Code) für die schnellstmögliche Logistik

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler vor Ort:



Austria
Fisher Scientific (Austria) GmbH
Rudolf von Alt-Platz 1
A-1030 Wien
Toll-Free Number: 0800 20 88 40
Fax: 0800 20 66 90
info.austria@thermofisher.com
www.at.fishersci.com

France
Fisher Scientific
Parc d'Innovation BP 50111
67403 Illkirch Cedex
Tel: 03 88 67 53 20
Fax: 03 88 67 11 68
fr.commande@thermofisher.com
www.fr.fishersci.com

Norway
Fisher Scientific
Frysjaeveien 33E
0884 Oslo
Tel: +47 22 95 59 59
Fax: +47 22 95 59 40
fisher.no@thermofisher.com
www.fishersci.no

Belgium
Fisher Scientific
BP 567
B-7500 Tournai 1
Tel: 056 260 260
Fax: 056 260 270
be.fisher@thermofisher.com
www.be.fishersci.com

Germany
Fisher Scientific GmbH
Im Heiligen Feld 17
D-58239 Schwerte
Toll-Free Number: 0800 3 47 43 70
Fax: 0800 3 47 43 71
info.germany@thermofisher.com
www.de.fishersci.com

Spain
Fisher Scientific
C/ Luis I, 9
28031 Madrid
Tel: 91 380 67 10
Fax: 91 380 85 02
es.fisher@thermofisher.com
www.es.fishersci.com

Czech Republic
Fisher Scientific, spol. s r.o.
Kosmonautu 324
CZ-530 09 Pardubice
Tel: 466 798 230
Fax: 466 435 008
info.cz@thermofisher.com
www.thermofisher.cz

Ireland
Fisher Scientific Ireland
Suite 3 Plaza 212
Blanchardstown Corporate Park 2
Ballycoolin
Dublin 15
Tel: +353 01 885 5854
Fax: +353 01 899 1855
fsie.sales@thermofisher.com
www.ie.fishersci.com

Sweden
Fisher Scientific
Box 9193
400 94 Göteborg
Tel: +46 31 352 32 00
Fax: +46 31 352 32 50
fisher.se@thermofisher.com
www.fishersci.se

Denmark
Fisher Scientific
Industrivej 3
DK-3550 Slangerup
Tel: +45 70 27 99 20
Fax: +45 70 27 99 29
kundeservice@thermofisher.com
www.fishersci.dk

Italia
Fisher Scientific
Tel: 02 953 28 258
Fax: 02 953 27 374
it.fisher@thermofisher.com
www.it.fishersci.com

Switzerland
Fisher Scientific AG
Wilstrasse 57
CH-5610 Wohlen
Tel: 056 618 41 11
Fax: 056 618 41 41
info.ch@thermofisher.com
www.ch.fishersci.com

Finland
Fisher Scientific Oy
Ratastie 2
FI-01620 Vantaa
Tel: +358 802 76 280
Fax: +358 802 76 235
fisher.fi@thermofisher.com
www.fishersci.fi

The Netherlands
Fisher Scientific
Postbus 4,
Scheepsbouwersweg 1b
1121 PC Landsmeer
Tel: 020 487 70 00
Fax: 020 487 70 70
nl.info@thermofisher.com
www.fishersci.nl

United Kingdom
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road
Loughborough
Leicestershire LE11 5RG
Tel: +44 (0)1509 555500
Fax: +44 (0)1509 555111
fsuk.sales@thermofisher.com
www.fisher.co.uk

